

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-423, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094471 10
GTIN	10076490053465
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® 11-423. Strat de acoperire PU-nitril pe bază de apă. Fără Silikon și DMF. Rezistent la căldură până la 100 °C. Recomandat îndeosebi pentru tăierea de piese uscate și uleioase.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Prindere în condiții umede	bun
Capacitate de aerisire	bun
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Material acoperire	PU/Nitril
EN 388 Rezistență la perforare	2

Fără silicon	da
EN 388 Rezistență la abraziune	4
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	3
Simț tactil	bun
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Fără DMF	da
Mărimea mănușilor	10
Ajustabilitate	foarte bun
Prindere în condiții alunecoase	bun
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricatat	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	PU/Nitril
Material	PU/Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / galben-lămâie
Standard	EN 407
Greutate	30 g
Lungime	225 mm

Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor