

Garant**Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	953857 32
GTIN	4062406097257
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953857: 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 642229 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Câte 1 buc.

GARANT Bit pentru șurubelniță, hexagonal Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	250 mm
Lățime în G	10
Greutate	4,26 kg
Număr de scule	32
Adâncime în G	24

Adâncime	600 mm
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×24
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642229 32
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642229 21
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642229 24
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953857	952001 953857
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642229 17
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642229 22
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642229 16
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642229 19

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642229 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642229 13
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642229 30
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642229 11
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642229 34
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642229 27
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642229 8
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642229 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642229 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642229 15
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642229 14
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2