


Garant**Set de clești, Număr de scule: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	954231 5
GTIN	4062406097271
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954231: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713440 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	600 mm
Lățime în G	8
Adâncime în G	24
Lățime	200 mm
Număr de scule	5
Greutate	1,554 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm

Gradul de umplere al unui sertar în G	8×24
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954231	952001 954231
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706000 250
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706001 250
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713440 200
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180