



Set de chei tubulare 1/2 inch și 1/4 inch, Număr de scule: 41



Date comandă

Numărul de comandă	953860 41
GTIN	4062406097653
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953860: 1 buc.

HOLEX Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Câte 1 buc.

HOLEX Bit pentru șurubelniță, hexagonal 1/4 inch Cod 631720 Ref. 3; 4; 5: Câte 1 buc.

HOLEX Clichet 1/4 inch Cod 632090 Ref. 1/4: 1 buc.

HOLEX Prelungitor 1/4 inch Cod 632420 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.

HOLEX Mâner tubular 1/4 inch Cod 632840 Ref. 150: 1 buc.

HOLEX Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică 1/4 inch Cod 633520 Ref. 1/4: 1 buc.

HOLEX Clichet 1/2 inch Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.

HOLEX Prelungitor 1/2 inch Cod 641020 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.

HOLEX Mâner tip T 1/2 inch Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică 1/2 inch Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.

HOLEX Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642120 Ref.: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.

HOLEX Bit pentru șurubelniță, hexagonal 1/2 inch Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	41
----------------	----

Greutate	4,193 kg
Adâncime în G	24
Lățime	250 mm
Adâncime	600 mm
Lățime în G	10
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×24
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641020 255
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642120 24
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642120 30
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641020 130
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch scurt Hexagon 5 mm	631720 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643220 14
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642120 13
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953860	952001 953860

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642120 27
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642120 22
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642120 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642120 32
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643220 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642120 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm	631720 3
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641320 295
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632090 1/4
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632420 50
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642120 18
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643220 10
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm	631720 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643220 8
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor	640220
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642120 15
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642120 21
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632420 150
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150	632840 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642120 14
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642120 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643220 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633520 1/4
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641620 1/2