

Garant

Set de uși batante, Adâncime utilă 1350 mm, Recomandat pentru înălțimea raftului: 2500mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 993321 2500 |
| GTIN | 4062406097936 |
| Clasa articolului | 91W |

Descriere**Execuție:**

Ușile batante sunt întărite pe suprafețele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Este posibilă modificarea simplă pe alte sisteme de închidere GARANT. Rafturile din spatele ușilor batante pot fi echipate cu rafturi culisante. Unghiul de deschidere al ușii de 180° permite tragerea liberă a rafturilor.

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------|
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Părțile frontale ale ușii | Ușă batantă din tablă masivă |
| Recomandat pentru înălțimea raftului | 2500 mm |
| Înălțime | 2500 mm |
| Grosimea materialului | 1,5 mm |

| | |
|--|--|
| Unghi de deschidere a ușii | 180 grad |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Adâncime utilă 1350 mm |
| Lățime | 1020 mm |
| Adâncime | 80 mm |
| Recomandat pentru adâncimea utilă a raftului | 920 mm |
| Tip produs | Ușă batantă |