

**Garant****Raft culisant pentru ansamblu de rafturi, Adâncime utilă 950 mm, Lungime deschidere raft de depozitare: 70%****Date comandă**

Numărul de comandă	993111 70
GTIN	4062406097707
Clasa articolului	91W

**Descriere****Execuție:**

Raft culisant **cu margine de culisare pe 3 părți** (înălțime 35 mm) și **mâner practic de împingere**. Este posibilă montarea la intervale de 50 mm. Raftul culisant poate fi montat și în spatele unui set de uși batante. **Blocaj la deschidere individuală** – prin introducerea raftului culisant în șina de rulare. **Suplimentar poate fi realizată blocarea laterală** prin montarea unor bolțuri în șinele de rulare. Această blocare are loc când raftul nu este tras. Blocajul poate fi anulat prin tragerea unui mâner de sub mânerul de împingere (operare cu o singură mână). În poziția complet deschis, raftul culisant este blocat din nou în șinele de rulare (închidere dublă). Este posibilă încărcarea cu macaraua în poziția deschis, raftul culisant fiind blocat. **Capacitate de încărcare 1000 kg** la o sarcină distribuită uniform. Rafturile culisante sunt livrate cu etichete indicând capacitatea de încărcare.

**Culoare:**

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Placa de așezare din fag Cod 993170 poate fi plasată în raftul culisant.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă a raftului culisant	1000 kg
Înălțime de montare a raftului culisant	300 mm

Lungime deschidere raft de depozitare	70 %
Domeniu de utilizare	Raft heavy duty
Grosimea materialului	1,5 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	1000 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime utilă 950 mm
Înălțime	300 mm
Lățime	1320 mm
Adâncime	900 mm
Înălțimea utilă	35 mm
Lățime utilă	1240 mm
Adâncime utilă	800 mm
Pentru lățimea utilă a raftului	1320 mm
Tip produs	Raft culisant