

**Garant**

**Set de uși batante, Adâncime utilă 950 mm, Recomandat pentru înălțimea raftului: 2500mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	993331 2500
GTIN	4062406097950
Clasa articolului	91W

**Descriere****Execuție:**

Ușile batante sunt întărite pe suprafețele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Este posibilă modificarea simplă pe alte sisteme de închidere GARANT. Rafturile din spatele ușilor batante pot fi echipate cu rafturi culisante. Unghiul de deschidere al ușii de 180° permite tragerea liberă a rafturilor.

**Culoare:**

Cadru gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Descriere tehnică**

Părțile frontale ale ușii	Ușă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Recomandat pentru înălțimea raftului	2500 mm
Înălțime	2500 mm
Grosimea materialului	1,5 mm

Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime utilă 950 mm
Lățime	1420 mm
Adâncime	80 mm
Recomandat pentru adâncimea utilă a raftului	1320 mm
Tip produs	Ușă batantă