

Garant

Raft anexat pentru sarcini mari, cu 1 cadru cu coloane cu raft culisant cu deschidere 100 %, Adâncime utilă 1350 mm, Înălțime: 2500mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	993411 2500
GTIN	4062406097998
Clasa articolului	91W

Descriere**Execuție:**

Cadrele cu coloane din profil tip C cu lățimea de 100 mm sunt echipate cu **3 sau 4 rafturi cu deschidere completă** (deschidere 100%). Găuri pentru suspendare la intervale de 50 mm. **Cu bară de blocare (blocaj la deschidere individuală)**, raft superior și perete posterior (din 5 bucăți).

Culoare:

Cadru, perete posterior gri deschis RAL7035, rafturi culisante albastre RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Din motive de siguranță, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de așezare cu materialul de fixare recomandat.**
- **Rafturile pot fi echipate cu pereți laterali Cod 993260; 993270, seturi de uși batante Cod 993321; 993331 și rulouri electrice Cod 993310 – 993316.**
- **La încărcarea la capacitate maximă a unui raft de bază și a unui raft anexat, podeaua este supusă următoarelor sarcini: Încărcare punctiformă 2500 kg, presare pe suprafață 10 kg/cm², încărcare pe suprafață per m² 3290 kg/m².**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	2390 mm
Înălțime utilă raft culisant	35 mm
Capacitate portantă a raftului superior	500 kg
Număr de rafturi culisante cu deschidere 100 %	4
Sarcina maximă pentru raft	4000 kg
Înălțime	2500 mm
Capacitate portantă a raftului culisant	1000 kg
Grosimea materialului	2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	1000 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	4000 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime utilă 1350 mm
Lățime	1020 mm
Adâncime	1370 mm
Lățime utilă	920 mm
Adâncime utilă	1350 mm
Lățime utilă raft culisant	830 mm
Adâncime utilă raft culisant	1200 mm
Depozitarea paletilor	Depozitare longitudinală pe paleți
Tip produs	Raft heavy duty