

Garant**Cărucior pentru frânghii, Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	918601 12
GTIN	4062406098070
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Cadrul și structura din țevă pătrată de oțel cu podea din tablă de oțel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală și dorsală (la distanță de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a șinei multifuncționale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm. **Bucșe filetate** pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. **4 role de ghidaj** (2 cu frână de parcare, Ø **125 mm**) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, butuci pe role și un mâner mare de împingere cu manșon de Haptoprene® din două componente, pentru o manevrare sigură.

Aplicație:

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, suporturi pentru desene, șine Multifix, traverse și pereți perforați Ref. 1000.

Livrare:

1× 918590 Ref. 1700 Cărucior de materiale,
1× 918603 Ref. 950 Traversă,
6× 918604 Ref. 75 Cârliche suplimentare 75 mm,
6× 918604 Ref. 150 Cârliche suplimentare 150 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Greutate	40 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	1100 mm
Intervale de suspendare	50 mm
Materialul roților	strat de rulare din poliuretan, fără amprentă
Capacitate portantă maximă	200 kg
Ø roții	125 mm
Lățime fără mâner	1000 mm
Adâncime	700 mm
Lățime utilă	920 mm
Tip	1700/12
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Înălțimea utilă	1370 mm
Înălțime	1700 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior pentru frânghii

Accesorii

Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK
Cârlig suplimentar Lungime utilă 150 mm	918604 150
Role de ghidare Tip 1	920137 1
Traversă recomandat pentru lățimea utilă 920 mm	918603 920
Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE
Role de ghidare Tip 2	920137 2

Cârlig suplimentar Lungime utilă 75 mm

918604 75