

Garant**Carucior de depozitare, Număr de casetiere transparente: 55****Date comandă**

Numărul de comandă	918610 55
GTIN	4062406098117
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Cadru din țevă pătrată de oțel, 60×40×2 mm. Construcție din tablă de oțel cu suport din plastic ABS negru. **4 role de ghidaj** (2 cu frână de parcare, **125 mm-Ø**) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, rulmenți pe role și 2 mânere de împingere din Haptoprene® pentru o poziționare bună și o manevrare sigură în atelier. **Cutii transparente** în 4 dimensiuni din **plastic ABS** transparent pentru depozitarea ferită de praf. Materialul depozitat poate fi scos prin răsturnarea cutiilor transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase și așezate una peste alta.

Aplicație:

Pentru depozitarea / punerea la dispoziție a pieselor neambalate și a pieselor mici.

Echipare:

Cutii transparente pentru partea frontală: 18 buc. 80×63×70 mm;

15 buc. 100×97×108 mm;

3 buc. 175×140×160 mm

Echipare cu cutii transparente pentru partea posterioară: 16 buc. 128×128×133 mm;

3 buc. 175×140×160 mm

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime	880 mm
Adâncime	600 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
Materialul roților	strat de rulare din poliuretan, fără amprentă
Lățime fără mâner	680 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	67 kg
Înălțime	1310 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Ø roții	125 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Carucior de depozitare

Accesorii

Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK
Role de ghidare Tip 1	920137 1
Role de ghidare Tip 2	920137 2
Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE