

FLUKE.

**Multimetru cu imagine termică, Tip: 279FC****Date comandă**

Numărul de comandă

473325 279FC

GTIN

Clasa articolului

47H

**Descriere****Execuție:**

Multimetru digital complet echipat **cu cameră de termoviziune integrată. Problemele de natură electrică pot fi identificate rapid și sigur, economisindu-se astfel numeroase măsurători și validări ce necesită mult timp. Fluke Connect** conectează aparatul dumneavoastră de măsură prin Bluetooth la smartphone-ul dumneavoastră. Transmiterea și salvarea măsurătorilor și imaginilor. Reprezentarea tendințelor și monitorizarea proceselor. Crearea de rapoarte și trimiterea acestora prin e-mail. Afișaj LCD color 3,5 inch pentru o lizibilitate maximă.

**Standard:****IEC 61010; EN 61326-1****Livrare:**

Inclusiv clește de curent alternativ, conductori de măsură, acumulator litiu-ion și încărcător.

**Descriere tehnică**

Interfață

Interfață Bluetooth

Capacitate

1 nF – 10 mF

Tensiune alternativă CA

0,1 mV – 1000 V

Verificarea diodelor	da
Frecvență	0,01 Hz – 999 kHz
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Dimensiune detector	80×60 px
Calibrarea	Preț la cerere
Sensibilitate termică	≤0,2 K
Câmp vizual	36×27 mm
Domeniu de afișare	6000
Verificare a continuității circuitelor	da
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Rezistență	0,1 Ω – 50 MΩ
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Temperatură	-20 - 200 °C
Curent alternativ CA	0,1 mA – 2500 A
Precizie de bază	0,09 %
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Multimetru