

FLUKE.

Multimetru, Tip: 87V**Date comandă**

Numărul de comandă	473322 87V
GTIN	095969586733
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afișaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil și ușor de utilizat – **Avertizare în cazul conductori de măsură conectați greșit.** Măsurători precise ale tensiunii și frecvenței mecanismelor de acționare motorizate cu convertizoare de frecvență și altor dispozitive electrice, ale căror unde superioare depășesc frecvența de referință. Filtru low-pass integrat.

Aplicație:

Instrumente de măsurare digitale pentru service cu multe funcții pentru o gamă largă de aplicații cu cel mai înalt nivel de siguranță.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livrare:

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură și capace izolatoare demontabile. Inclusiv senzor de temperatură.

Descriere tehnică

Afișaj cu iluminare de fundal	da
-------------------------------	----

Fișă de date

Verificare a continuității circuitelor	da
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Frecvență	0,05 Hz – 200 kHz
Tensiune continuă CC	0,01 mV – 1000 V
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Curent continuu CC	0,1 μ A – 10 A
Precizie de bază	0,05 %
Rezistență	0,1 Ω – 50 M Ω
Temperatură	-200 - 1090 °C
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Domeniu de afișare	6000
Curent alternativ CA	0,1 μ A – 10 A
Verificarea diodelor	da
Calibrarea	I7
Calibrarea	I8
Capacitate	0,01 nF – 10 mF
Denumirea producătorului	87V
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/473322-87V>