



Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri minerale UV 80, Conținut: 0,25l



Date comandă

Numărul de comandă	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Clasa articolului	08J

Descriere

Execuție:

Ulei de așchiere pentru exigențe maxime, lavabil cu apă; vâscozitatea poate fi reglată în funcție de utilizarea cu apă.

Aplicare cu ajutorul pensulei de ungere, dozei de spray, sticlei de pulverizare sau a dispozitivului de lubrifiere.

Aplicație:

Domeniu de utilizare universal pentru **așchiere** (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broșare, debitare) precum și pentru **remodelare**. Necesari la prelucrarea materialelor **cu duritate dificilă**, ca de exemplu oțeluri rezistente la coroziune și căldură, aliaje cu nichel, titan și asemănătoare. Ideal pentru **metale neferoase**.

Și pentru lubrifiere minimă, deoarece nu conține uleiuri minerale.

Descriere tehnică

Temperatură de autoaprindere	325 °C
Execuție	Sticlă cu pulverizator

Culoarea	gălbui
Vâscozitate cinematică	57 mm ² /s
Punct de aprindere	> 180 °C
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Forma	lichid
Conținut	0,25 l
Tip produs	Ulei de așchiere / ulei pentru șlefuire