

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe stânga, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/08HPmm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 320006 63/08HP |
| GTIN               | 2050001772602  |
| Clasa articolului  | 36D            |

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Distanță între vârfurile axelor f              | 45 mm       |
| Piese de schimb                                | P04         |
| Mărimea plăcuței                               | 08          |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                  | WN.. 0804.. |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| Lungime activă dimensiune A                    | 70 mm       |
| Ø cozii                                        | 63 mm       |
| Suport                                         | HSK-T       |
| Tip de utilizare                               | pe stânga   |
| Normă pentru suport                            | ISO 12164-3 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Răcire interioară | da                |
| Tip coadă         | Con de prindere   |
| Tip produs        | Cuțit de strunjit |

## Accesorii

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63 | 320001 63  |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P05          | 320610 P05 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P01                 | 320618 P01 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04        | 320612 P04 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P04                 | 320618 P04 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P06            | 320611 P06 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P02            | 320611 P02 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05        | 320612 P05 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P01          | 320610 P01 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P05                 | 320618 P05 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P01            | 320611 P01 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01        | 320612 P01 |
| Gheară de strângere nr. 6 Tip D07           | 320614 D07 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P06          | 320610 P06 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip D07            | 320611 D07 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02        | 320612 P02 |
| Inel pentru duză nr. 5 Tip D07              | 320613 D07 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P06                 | 320618 P06 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P05            | 320611 P05 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06        | 320612 P06 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P04          | 320610 P04 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P02          | 320610 P02 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P02                 | 320618 P02 |

