


**Garant****Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HB9140, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275003 3
GTIN	4062406098339
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Cu flancuri rectificat.

**Aplicație:**

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026. Bare de strunjit Cod 274170 – 274171.

**Descriere tehnică**

Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/rot
Lățime de canelare w	3 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiAlN <sup>2</sup>
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		