


Garant**Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HU9310, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275006 4
GTIN	4062406098360
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu flancuri rectificat.

Aplicație:

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Adaptat pentru:

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,09 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	360 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		