

Garant GRIDLINE

**Dulap de depozitare cu uși batante cu margine împotriva alunecării, 26×20G,  
Înălțime: 1025mm****Date comandă**

Numărul de comandă	932110 1025
GTIN	4062406098292
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uși batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Cu margine împotriva alunecării pe 3 părți și covoraș de cauciuc cu caneluri.

Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor și raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Sertare recomandate 26×20G.

**Descriere tehnică**

Lățime	750 mm
Adâncime	700 mm
Înălțime	1025 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	65 kg
Înălțimea utilă	850 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 3 părți Dimensiuni în G 30X28	951970 30X28
Covoraș de așezare din cauciuc cu caneluri Dimensiuni în G 30X28	951975 30X28