

Garant GRIDLINE

**Dulap de depozitare cu uși batante cu margine împotriva alunecării, cu sertare și rafturi culisante, 26×20G, Înălțime: 1025mm****Date comandă**

Numărul de comandă	932115 1025
GTIN	4062406098308
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uși batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Cu margine împotriva alunecării pe 3 părți și covoraș de cauciuc cu caneluri.

**Echipat cu 2 × sertar cu deschidere completă 26×20G** cu capacitate portantă de 75 kg. **2 rafturi culisante** cu capacitate portantă de 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75,75

Număr raft culisant: 2

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor și raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Sertare recomandate 26×20G.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	850 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncime	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Lățime	750 mm
Greutate	121 kg
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțime	1025 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×20G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

## Accesorii

Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930633 75
Raft culisant 75 kg Înălțimea de montare 75 mm	930654 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 3 părți Dimensiuni în G 30X28

951970 30X28

Covoraș de așezare din cauciuc cu caneluri Dimensiuni în G 30X28

951975 30X28