

Garant GRIDLINE

Dulap de depozitare cu uși glisante cu margine împotriva alunecării, 26×20G, Înălțime: 1025mm**Date comandă**

Numărul de comandă	932130 1025
GTIN	4062406098612
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 60×28G. Cu uși glisante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Prinderea sertarelor 26×20G și a rafturilor culisante 26×20G la intervale de 25 mm este posibilă pe ambele părți. **Fără siguranță pentru deschidere individuală.** Cu margine împotriva alunecării pe 3 părți și covoraș de cauciuc cu caneluri.

Accesorii opționale:

Pentru sertarele recomandate, consultați Cod 930633 și Cod 930635; pentru rafturile culisante recomandate, consultați Cod 930654 și Cod 930656.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși glisante antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Priza Cod 958080 – 958086 NU este adecvată.

Descriere tehnică

Înălțime	1025 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Înălțimea utilă	875 mm
Greutate	128 kg

Adâncime	700 mm
Adâncime în G	28
Lățime	1500 mm
Lățime în G	60
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Grosimea materialului	1,2 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 3 părți Dimensiuni în G 60X28	951970 60X28
Covoraș de așezare din cauciuc cu caneluri Dimensiuni în G 60X28	951975 60X28