

Garant**Freză de finisare, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 20/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză de finisare de precizie pentru **lucrări de prefinisare și de finisare extrem de eficiente**. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obținerea unor **suprafețe de calitate excepțională la șlefuire**. **Economie de timp extrem de mare** datorită **saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte**.

Aplicație:

Sculă folosită în mod tipic în execuția de matrițe.

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,0** cu tijă Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M10
Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Număr de dinți Z	4
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D_1 h6	10,5 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	2,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CPHX 0602..

Ø D ₂	18 mm
Răcire interioară	da
Ø tăișului D _c	20 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere