

HW Pickardt

Mecanism de imprimat prin lovire manuală, Înălțimea scrisului: 2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085471 2
GTIN	4250191110330
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Instrument de marcare de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al știftului. Toate componentele nichelate termic. Roți cu 11 caractere = marcare 0 – 9 și spațiu gol. Ambalate în cutie din plastic.

Aplicație:

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o **rezistență de până la 1500 N/mm²**.

Notă:

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălțimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.

Descriere tehnică

Lățimea amprenteii	23 mm
Lățimea roții = lățime caracter	3 mm
Înălțimea scrisului	2 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafața de imprimare	1500 N/mm ²

Număr de poziții	8
Tip produs	Mecanism de imprimat prin lovire manuală

Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------