

HW Pickardt

**Mecanism de imprimat prin lovire manuală, Înălțimea scrisului: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085471 4
GTIN	4250191110354
Clasa articolului	08W

**Descriere****Execuție:**

Instrument de marcarea de înaltă precizie pentru marcarea unor succesiuni de cifre. Conceput pentru solicitări dificile. Cu blocaj al știftului. Toate componentele nichelate termic. Roți cu 11 caractere = marcarea 0 – 9 și spațiu gol. Ambalate în cutie din plastic.

**Aplicație:**

Pentru numerotarea variabilă a materialelor cu o **rezistență de până la 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**Notă:**

Celelalte modele de mecanisme de marcat, de exemplu cu comutare automată sau cu înălțimi diferite ale scrisului, se pot livra la cerere.

**Descriere tehnică**

Lățimea roții = lățime caracter	3 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafața de imprimare	1500 N/mm <sup>2</sup>
Lățimea amprenteii	23 mm
Înălțimea scrisului	4 mm

Număr de poziții	8
Tip produs	Mecanism de imprimat prin lovire manuală

---

## Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------