

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0810/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Lățime gât L_4	8,4 mm
Decalaj central L_3	6,4 mm
Cod ISO Suport	A0810H SDQCR/L07
Lungimea totală L	100 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Lungime cap L_1	22,4 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500