

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1012/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A1012K SDQCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Lungime cap L_1	27,5 mm
Lățime gât L_4	10,7 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Adâncime utilă T	4 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500