

**Garant**
**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0810/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Lungime cap $L_1$	22,4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât $L_4$	8,4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A0810H SDQCR/L07
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Decalaj central $L_3$	6,4 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Adâncime utilă $T$	3 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500