

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	150 mm
Decalaj central L ₃	11 mm
Cod ISO Suport	A1216M SDQCR/L07
Lățime gât L ₄	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	19,5 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Lungime cap L ₁	39,5 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500