

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1012/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	125 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Cod ISO Suport	A1012K SDQCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lățime gât L <sub>4</sub>	10,7 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	15,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27,5 mm
Adâncime utilă T	4 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500