

Garant**Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz, începând de la lățimea canalului m: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290351 2
GTIN	4062406099480
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	7,03 mm
Lungime utilă L_1	25 mm
Șurub	290399 1
Recomandat pentru lățimea canalului m	2 mm
Decalaj central L_3	3,65 mm
\varnothing cozii	16 mm

Ø suport de plăcuțe D ₁	6,5 mm
Răcire interioară	nu
Lungimea cozii L _s	30 mm
Coadă tip	EWS + Benz
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri