

**Garant****Cuțit de mortezat canale scurt Ø DS 20 mm, începând de la lățimea canalului m: 2mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290359 2      |
| GTIN               | 4062406099428 |
| Clasa articolului  | 29K           |

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

|  |          |
|--|----------|
| Lungime utilă L <sub>1</sub>                 | 17,5 mm  |
| Ø cozii                                      | 20 mm    |
| Șurub  | 290399 1 |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 3,65 mm  |
| Recomandat pentru lățimea canalului m        | 2 mm     |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 7,03 mm  |
| Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>           | 6,5 mm   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Răcire interioară             | da   |
| Lungimea cozii L <sub>s</sub> | 50 mm  |
| Coadă tip                     | Prindere combinată                           |
| Tip produs                    | Sculă pentru mortezat<br>canale și profiluri |