

Garant**Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz, începând de la lățimea canalului m: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290351 3
GTIN	4062406099497
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Recomandat pentru lățimea canalului m	3 mm
Șurub	290399 1
Decalaj central L ₃	4,2 mm
Lungime utilă L ₁	28 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D _{min}	8,36 mm
\varnothing cozii	16 mm

Ø suport de plăcuțe D ₁	7,8 mm
Răcire interioară	nu
Lungimea cozii L _s	30 mm
Coadă tip	EWS + Benz
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri