

**Garant**

**Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă WTO, începând de la lățimea canalului m: 2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	290352 2
GTIN	4062406099558
Clasa articolului	29K

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna  $\varnothing$  minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm =  $\varnothing$  minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	3,65 mm
Șurub	290399 1
$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{min}$	7,03 mm

Recomandat pentru lățimea canalului m	2 mm
Ø cozii	16 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	25 mm
Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>	6,5 mm
Răcire interioară	nu
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	6 mm
Coadă tip	WTO
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri