

Garant**Cuțit de mortezat canale scurt Ø DS 20 mm, începând de la lățimea canalului m: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290359 6 |
| GTIN | 4062406099466 |
| Clasa articolului | 29K |

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Ø cozii | 20 mm |
| Șurub | 290399 2 |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 17,49 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 17,85 mm |
| Lungime utilă L_1 | 39 mm |
| Decalaj central L_3 | 9 mm |
| Recomandat pentru lățimea canalului m | 6; 8 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Ø suport de plăcuțe D ₁ | 16 mm |
| Răcire interioară | da |
| Lungimea cozii L _s | 50 mm |
| Coadă tip | Prindere combinată |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |