

SONO SWISS®

Aparat de curățare cu ultrasunete PRESET, Volum: 12l**Date comandă**

Numărul de comandă	082923 12
GTIN	2050001962713
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Aparate cu stativ: PRESET – oțel inoxidabil tras, pentru stocarea aplicațiilor frecvente.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Descriere tehnică

Lungime cuvă de curățare	297 mm
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Lungime dispozitiv	355 mm

Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Volum cuvă de curățare	12 l
Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Lățime cuvă de curățare	238 mm
Înălțime cuvă de curățare	200 mm
Lățime dispozitiv	290 mm
Putere de încălzire	800 W
Înălțime dispozitiv	320 mm
Greutate	7,3 kg
Putere maximă ultrasunete	800 W
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Putere absorbită	1000 W
Lățimea coșului de utilizare	181 mm
Tensiune nominală	230 V
Lungime coș de utilizare	240 mm
Conținut indicat	9 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK	082931 AK
Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082932 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 10	082934 10
Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 10	082932 10

Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 10	082930 10
Curățător puternic cu ultrasuneteT5 Capacitate de umplere l/kg 10	082935 10
Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082930 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1	082931 1