

SONO SWISS®

Aparat de curățare cu ultrasunete PRESET, Volum: 3l**Date comandă**

Numărul de comandă	082923 3
GTIN	2050001962911
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Aparate cu stativ: PRESET – oțel inoxidabil tras, pentru stocarea aplicațiilor frecvente.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Descriere tehnică

Lățime dispozitiv	190 mm
Înălțime dispozitiv	220 mm
Înălțime cuvă de curățare	97 mm

Lungime dispozitiv	300 mm
Putere de încălzire	200 W
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Lungime cuvă de curățare	235 mm
Putere maximă ultrasunete	320 W
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Lățime cuvă de curățare	134 mm
Volum cuvă de curățare	3 l
Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Greutate	2,8 kg
Lungime coș de utilizare	191 mm
Putere absorbită	280 W
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Lățimea coșului de utilizare	95 mm
Tensiune nominală	230 V
Conținut indicat	1,9 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 10	082932 10
Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 10	082930 10
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK	082931 AK
Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1	082931 1
Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082932 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082930 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 10	082934 10
Curățător puternic cu ultrasuneteT5 Capacitate de umplere l/kg 10	082935 10