

SONO  SWISS[®]**Aparat de curățare cu ultrasunete PRESET, Volum: 18l****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082923 18 |
| GTIN | 2050001963468 |
| Clasa articolului | 04E |

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Aparate cu stativ: PRESET – oțel inoxidabil tras, pentru stocarea aplicațiilor frecvente.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Descriere tehnică

| | |
|---|------|
| Volum cuvă de curățare | 18 l |
| Posibilitate de extindere modul de uscare | nu |
| Posibilitate de extindere separator de ulei | nu |

| | |
|--|----------------------------------|
| Înălțime dispozitiv | 320 mm |
| Înălțime cuvă de curățare | 200 mm |
| Posibilitate de extindere modul de clătire | nu |
| Lungime cuvă de curățare | 330 mm |
| Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu |
| Greutate | 8,7 kg |
| Lungime dispozitiv | 386 mm |
| Putere maximă ultrasunete | 800 W |
| Lățime cuvă de curățare | 300 mm |
| Putere de încălzire | 800 W |
| Lățime dispozitiv | 355 mm |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Lungime coș de utilizare | 267 mm |
| Putere absorbită | 1000 W |
| Lățimea coșului de utilizare | 241 mm |
| Alimentare cu energie | Cu alimentare de la rețea |
| Conținut indicat | 12,9 l |
| Tip produs | Aparat de curățat cu ultrasunete |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 2,5 | 082934 2,5 |
| Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082930 10 |
| Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 2,5 | 082930 2,5 |
| Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082935 10 |
| Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1 | 082931 1 |

| | |
|--|------------|
| Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082932 10 |
| Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK | 082931 AK |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082934 10 |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 2,5 | 082932 2,5 |