

SONO SWISS®

Aparat de curățare cu ultrasunete PRESET, Volum: 30l**Date comandă**

Numărul de comandă	082923 30
GTIN	2050001962720
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Aparate cu stativ: PRESET – oțel inoxidabil tras, pentru stocarea aplicațiilor frecvente.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Descriere tehnică

Putere maximă ultrasunete	1200 W
Volum cuvă de curățare	30 l
Lungime cuvă de curățare	570 mm

Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Greutate	11,2 kg
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Lățime dispozitiv	355 mm
Putere de încălzire	1200 W
Lățime cuvă de curățare	330 mm
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Lungime dispozitiv	570 mm
Înălțime dispozitiv	320 mm
Înălțime cuvă de curățare	200 mm
Tensiune nominală	230 V
Lățimea coșului de utilizare	238 mm
Putere absorbită	1500 W
Lungime coș de utilizare	443 mm
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Conținut indicat	20,6 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082930 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 10	082930 10
Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 10	082932 10
	082935 10

Curățător puternic cu ultrasuneteT5 Capacitate de umplere
l/kg 10

Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere
l/kg 10

082934 10

Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere
l/kg 2,5

082932 2,5

Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod
082922 / 082923 / 082924 30

082926 30

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK

082931 AK

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1

082931 1