

SONO  SWISS[®]**Aparat de curățare cu ultrasunete DURA-T, Volum: 45l****Date comandă**

Numărul de comandă	082924 45
GTIN	
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Dispozitiv de masă: DURA-T – Tăvi din oțel inoxidabil duplex sudate, recomandate pentru exploatarea în mai multe schimburi.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Lungime dispozitiv: 600 mm

Lățime dispozitiv: 425 mm

Înălțime dispozitiv: 467 mm

Lungime coș de utilizare: 455 mm

Lățimea coșului de utilizare: 265 mm

Înălțime cuvă de curățare: 300 mm

Descriere tehnică

Lungime dispozitiv	600 mm
Lungime cuvă de curățare	500 mm
Putere de încălzire	1600 W
Înălțime dispozitiv	467 mm
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Greutate	25,5 kg
Putere maximă ultrasunete	1600 W
Lățime cuvă de curățare	300 mm
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Volum cuvă de curățare	45 l
Înălțime cuvă de curățare	300 mm
Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Lățime dispozitiv	425 mm
Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Lățimea coșului de utilizare	265 mm
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Putere absorbită	2000 W
Lungime coș de utilizare	455 mm
Tensiune nominală	230 V
Conținut indicat	35 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 10

082934 10

082932 10

Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 10

Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 0,85

082933 0,85

Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 10

082936 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T4

082930 T4

Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082932 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082938 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 10

082930 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082930 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T1

082930 T1

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T2

082930 T2

Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 25

082933 25

Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082937 2,5

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK

082931 AK

Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 10

082938 10

Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082935 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 10

082935 10

Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082934 2,5

Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 45

082926 45

Capac Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082936 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 10	082939 10
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 25	082931 25
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1	082931 1
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T6	082930 T6
Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 10	082937 10
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T5	082930 T5
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082939 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T3	082930 T3