

SONO  SWISS[®]**Aparat de curățare cu ultrasunete DURA-T, Volum: 90l****Date comandă**

Numărul de comandă	082924 90
GTIN	
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Dispozitiv de masă: DURA-T – Tăvi din oțel inoxidabil duplex sudate, recomandate pentru exploatarea în mai multe schimburi.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Lungime dispozitiv: 700 mm

Lățime dispozitiv: 625 mm

Înălțime dispozitiv: 467 mm

Lungime coș de utilizare: 550 mm

Lățimea coșului de utilizare: 465 mm

Înălțime cuvă de curățare: 300 mm

Descriere tehnică

Greutate	42,5 kg
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Lungime dispozitiv	700 mm
Înălțime cuvă de curățare	300 mm
Înălțime dispozitiv	467 mm
Putere de încălzire	2000 W
Lățime dispozitiv	625 mm
Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Lățime cuvă de curățare	500 mm
Volum cuvă de curățare	90 l
Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Lungime cuvă de curățare	600 mm
Putere maximă ultrasunete	3200 W
Putere absorbită	2800 W
Lungime coș de utilizare	550 mm
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Lățimea coșului de utilizare	465 mm
Tensiune nominală	230 V
Conținut indicat	75 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 90	082926 90
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1	082931 1

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T1	082930 T1
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 10	082930 10
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082930 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 0,85	082933 0,85
Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 10	082935 10
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 10	082939 10
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 25	082931 25
Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082932 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 25	082933 25
Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082936 2,5
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK	082931 AK
Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082937 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T2	082930 T2
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082939 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 10	082938 10
Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 10	082934 10
Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 10	082932 10
	082930 T6

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T6

Capac Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 90

082927 90

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T5

082930 T5

Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 10

082936 10

Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 10

082937 10

Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082938 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T3

082930 T3

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T4

082930 T4

Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082935 2,5