



## Cască de protecție Cross® Electric, Culoarea: RED



### Date comandă

Numărul de comandă	097804 RED
GTIN	4017765077945
Clasa articolului	09K

### Descriere

#### Execuție:

Cu formă dreaptă.

Cască de protecție din plastic special, termoplastice de înaltă calitate (PP) cu protecție eficientă împotriva electrocutării **până la 1.000 V c.a.** (sau 1500 V c.c.). Caracteristici de protecție până la -20 °C. Cu închidere rotativă amplasată în adâncime pentru ajustarea perfectă a componentelor interioare la dimensiunea capului, recomandată și pentru lucrări deasupra capului. Banda de protecție pentru sudură din material inovator, cu inserții de zinc protejează pielea, având efect vindecător.

- **Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălțime**
- **Fără suport**
- **Wellvitex® Z+ bandă de protecție pentru sudură**
- **Formă dreaptă**
- **Cu cheie rotativă**
- **Adaptor MFA premontat Cod 097831**

#### Aplicație:

Furnizor de energie, uzine locale, companii de electricitate, companii feroviare, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

#### Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Adaptat pentru:

Vizieră transparentă pentru electricieni Cod 097838.

Proprietate cască: Izolație electrică

Materialul căștii tip scoică: PP

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 61 cm

Greutate: 395 g

## Descriere tehnică

Referință	53 - 61 cm
Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Greutate	395 g
Culoarea	RED
Serie	MFA-Tech
Proprietate cască	Izolație electrică
Materialul căștii tip scoică	PP
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 50365
Tip produs	Cască de protecție

## Accesorii

Pereche de adaptoare pentru căști MFA Duro Denumirea producătorului MFA	097831 MFA
Vizieră transparentă ArcShield Material pentru lentile CL2	097836 CL2
Vizieră transparentă ArcShield Material pentru lentile PC	097836 PC