

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit Neutru, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
6312-100HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320065 6312-100HP
GTIN	2050001772503
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Piese de schimb	P01
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Mărimea plăcuței	12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Ø cozii	63 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	Neutru
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07