

**Garant****Plăcuță de retezare neutră, HU9310, Lățime de canelare w: 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273298 1,5
GTIN	4062406099367
Clasa articolului	21H

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

**Descriere tehnică**

Avans f	0,04 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,15 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		