



## Știft declanșator reglabil plan, filet exterior, Filet M: M10



### Date comandă

Numărul de comandă	370065 M10
GTIN	2050001961914
Clasa articolului	37K

### Descriere

#### Execuție:

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

- **Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.**
- **Sferă asigurată împotriva răsucirii.**

#### Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

#### Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

### Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	8 kN
Lungimea gulerului L <sub>2</sub>	30 mm
Filet M	M10
Ø exterior D <sub>1</sub>	8,6 mm
Lungime l	15,7 mm
Deschidere SW	17 mm
Tip produs	Știft declanșator

