



Știft declanșator reglabil striat, filet exterior, Filet M: M12



Date comandă

Numărul de comandă	370066 M12
GTIN	2050001961976
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Lungime 1	15,7 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	15 kN
Filet M	M12
Lungimea gulerului L ₂	35 mm
Ø exterior D ₁	8,6 mm
Deschidere SW	17 mm
Tip produs	Știft declanșator

