




Știft declanșator reglabil striat, filet exterior, Filet M: M20



Date comandă

Numărul de comandă	370066 M20
GTIN	2050001961990
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

- **Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.**
- **Sferă asigurată împotriva răsucirii.**

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Filet M	M20
Lungimea gulerului L ₂	50 mm
Lungime 1	27,3 mm
Ø exterior D ₁	20 mm
Deschidere SW	30 mm
Tip produs	Știft declanșator

