



Cârlig de tensionare șlefuit M12, Tip: 7



Date comandă

Numărul de comandă	370073 7
GTIN	2050001962003
Clasa articolului	37K

Descriere

Aplicație:

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.
Pentru forțe de așchiere mai ridicate și stabilitate mai mare.

Descriere tehnică

Momentul maxim	58,8 Nm
Tip	7
Înălțime H ₂	27 mm
h ₁	39 mm
Lungime l	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Tip produs	Cârlig de tensionare

