

**Cârlig de tensionare șlefuit M12, Tip: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	370073 9
GTIN	2050001962027
Clasa articolului	37K

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.  
Pentru forțe de așchiere mai ridicate și stabilitate mai mare.

**Descriere tehnică**

Tip	9
Înălțime $H_2$	29 mm
Lungime 1	60 mm
$h_1$	39 mm
Momentul maxim	45,1 Nm
$F_{max.}$	15,2 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Tip produs	Cârlig de tensionare

