



Cârlig de tensionare șlefuit M16, Tip: 9



Date comandă

Numărul de comandă	370074 9
GTIN	2050001962041
Clasa articolului	37K

Descriere

Aplicație:

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.
Pentru forțe de așchiere mai ridicate și stabilitate mai mare.

Descriere tehnică

Înălțime H_2	36 mm
$F_{max.}$	33 kN
Momentul maxim	127,4 Nm
Tip	9
h_1	75 mm
Lungime 1	60 mm
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Tip produs	Cârlig de tensionare

