

**Cârlig de tensionare șlefuit M16, Tip: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	370074 8
GTIN	2050001962034
Clasa articolului	37K

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.
Pentru forțe de așchiere mai ridicate și stabilitate mai mare.

Descriere tehnică

Înălțime H_2	36 mm
h_1	75 mm
Lungime 1	50 mm
Momentul maxim	147 Nm
$F_{max.}$	38 kN
Tip	8
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Tip produs	Cârlig de tensionare

