

**Cârlig de tensionare șlefuit M12, Tip: 8****Date comandă**

Numărul de comandă

370073 8

GTIN

2050001962010

Clasa articolului

37K

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Pentru forțe de așchiere mai ridicate și stabilitate mai mare.

**Descriere tehnică**

Momentul maxim

49 Nm

Lungime 1

50 mm

Înălțime H<sub>2</sub>

29 mm

Tip

8

h<sub>1</sub>

39 mm

F<sub>max.</sub>

18,5 kN

Ø D<sub>h7</sub>

25 mm

Tip produs

Cârlig de tensionare

