


**Garant****Adaptor Cap portcuțit / Bucșă elastică ER, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301113 22
GTIN	4062406099039
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Găurire, suprafață de contact șlefuită la îmbinare și la scaunul bucșei elastice ER, corp exterior superfinisat, pentru concentricitate și echilibrare optime. Pentru o lungime activă cât mai scurtă, cu piuliță de strângere la interior (opțional, se poate folosi cu șaibă de etanșare). Șurub de fixare cu orificiu pentru răcirea interioară.

**Aplicație:**

Soluția extrem de flexibilă și de rentabilă face o prindere cu bucșă elastică din orice portsculă pentru freze cu alezaj.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER (interioară), șurub de fixare.

**Accesorii opționale:**

Șaibe de etanșare Cod 309630; 309635.

**Notă:**

Piuliță de strângere compatibilă Cod 309621.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	48 mm
Lungimea totală L	92 mm
Pentru bucșe elastice tip ER	32
Standard	DIN 6357
Concentricitate	≤ 3 μm

Răcire interioară	da
Tip produs	Suport bucșă elastică

## Accesorii

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 5 mm	309635 5
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 16 mm	309635 16
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 20 mm	309635 20
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d SATZ mm	309635 SATZ
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 4 mm	309635 4
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 7 mm	309635 7
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 14 mm	309635 14
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 11 mm	309635 11
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 12 mm	309635 12
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 6 mm	309635 6
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 19 mm	309635 19
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 13 mm	309635 13
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 9 mm	309635 9
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucșă elastică tip ER Ø de prindere d 8 mm	309635 8

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucușă elastică tip  
ER Ø de prindere d 15 mm

309635 15

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucușă elastică tip  
ER Ø de prindere d 17 mm

309635 17

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucușă elastică tip  
ER Ø de prindere d 18 mm

309635 18

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucușă elastică tip  
ER Ø de prindere d 3 mm

309635 3

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucușă elastică tip  
ER Ø de prindere d 10 mm

309635 10